

ディスプレイザルレンズ製品比較

タイプ	1日使い捨てタイプ(カラー)(1)					
メーカー	ホシヨロム	ホシヨロム	シート	シート	シート	シート
商品名	ナチュラル	スターリー	アイコフレ ワンデーUV	アイコフレ ワンデーUV-M	ヒロインメイク ワンデーUV-M	ジルスチュアート ワンデーUV
素材	ハイドロゲル	HEMA	2-HEMA	2-HEMA	2-HEMA	2-HEMA
グループ分類	グループII (非イオン性高含水レンズ)	グループI (非イオン性低含水レンズ)	グループI (非イオン性低含水レンズ)	グループI (非イオン性低含水レンズ)	グループI (非イオン性低含水レンズ)	グループIV (イオン性高含水レンズ)
含水率	59%	38%	38%	38%	38%	58%
DK値	22	9	12	12	12	19.73
DK/L値	24.4	11	24	24	24	
中心厚 ※1	0.09mm	0.08mm	0.05mm	0.05mm	0.05mm	0.08mm
球面/非球面	非球面	球面	球面	球面	球面	球面
カラー	環状着色 ピュアブラック エレガントブラウン 2色	環状着色 ヴィーナス:(クラシックブラウン) アース:(カジュアルオリーブ) ジュピター:(クールグレイ) 3色	環状着色 ベースメイク:(ライトブラウン) ナチュラルメイク:(ブラック) リッチメイク:(ブラウン) グレイスメイク:(グレー) 4色	環状着色 ベースメイク:(ライトブラウン) ナチュラルメイク:(ブラック) リッチメイク:(ブラウン) グレイスメイク:(グレー) ファーストメイク:(ブラウン) 5色	環状着色 (ヒロインブラウン)	環状着色 フローラルピンク オートクチュールオリーブ ブリリアントブルー ブラウン/ブラック 5色
UVカット	×	×	○	○	○	○
製作範囲	B.C : 8.6 P : ±0.00~-6.00 (0.25ステップ) -6.00~-9.00 (0.50ステップ)	B.C : 8.6 P : -0.50~-6.00 (0.25ステップ) -6.00~-10.00 (0.50ステップ) ±0.00	B.C : 8.7 P : ±0.00~-6.00 (0.25ステップ) -6.00~-12.00 (0.50ステップ) +0.25 +0.50~+3.00 (0.50ステップ)	B.C : 8.7 P : ±0.00~-6.00 (0.25ステップ) -6.00~-12.00 (0.50ステップ) +0.25 +0.50~+3.00 (0.50ステップ)	B.C : 8.7 P : ±0.00~-6.00 (0.25ステップ) -6.00~-10.00 (0.50ステップ)	B.C : 8.7 P : 0.00~-6.00 (0.25ステップ) -6.00~-10.00 (0.50ステップ)
直径	14.2mm	14.0mm	14.0mm	14.0mm/ ファーストメイクのみ14.2mm	14.0mm	14.2mm
パッケージ	1箱30枚	1箱10枚/30枚	1箱30枚	1箱10枚/30枚	1箱10枚/30枚	1箱10枚/30枚

※1: -3.00Dの場合

ディスプレイブルレンズ製品比較

タイプ	1日使い捨てタイプ(カラー)(2)				
メーカー	シンシア	シンシア	シンシア	シンシア	シンシア
商品名	アルティメット ワンデーパール	エルコンワンデー ホップ	ミッシュ ブルーミン	ミッシュブルーミン アイリスグロー	フェアリー ワンデー
素材	HEMA	HEMA	HEMA	2-HEMA	2-HEMA
グループ分類	グループ I (非イオン性低含水レンズ)	グループ I (非イオン性低含水レンズ)	グループ I (非イオン性低含水レンズ)	グループ I (非イオン性低含水レンズ)	グループ I (非イオン性低含水レンズ)
含水率	38%	38%	38%	38.0%	38%
DK値	8	8	8	10	8
DK/L値	10	10	11.4	14.5	
中心厚 ※1	0.08mm	0.08mm	0.07mm	0.069	0.08mm
球面/非球面	非球面	非球面	非球面	非球面	非球面
カラー	環状着色 セピア ヘーゼル ノアール 3色	環状着色 ショコラ ブラウン リッチブ 3色	環状着色		環状着色
			B.C : 8.6 ヌーディーベージュ ブロンズアッシュ ミステリアンパー セピアリッチ ウインターゼキヤメル オリーブブラウン 6色	B.C : 8.7 スモーキーマロン シアーカーキ シエルムーン ヴァージンハニー パールジャスミン アイヴィーレディ アプリコットヌード シャモフミューズ リュクスモカ クリアグレージュ 10色	環状着色 サングローリング/コスミックラテ カッパーアッシュ/カフェノワール ミスティクブラウン オパールグレイ 6色
UVカット	×	×	×	○	×
製作範囲	B.C : 8.7 P: -0.50 ~ -6.00 (0.25ステップ) -6.00 ~ -9.00 (0.50ステップ) ±0.00	B.C : 8.7 P: -0.50 ~ -6.00 (0.25ステップ) -6.00 ~ -9.00 (0.50ステップ) ±0.00	B.C : 8.6 / 8.7 P: -0.50 ~ -6.00 (0.25ステップ) -6.00 ~ -10.00 (0.50ステップ) ±0.00	B.C : 8.6 P: -0.50 ~ -6.00 (0.25ステップ) -6.00 ~ -9.00 (0.50ステップ) ±0.00	B.C : 8.7 P: -0.50 ~ -6.00 (0.25ステップ) -6.00 ~ -9.00 (0.50ステップ) ±0.00
直径	14.2mm	14.2mm	14.0mm	14.2mm	14.2mm / 14.5mm
パッケージ	1箱30枚	1箱5枚 / 30枚	1箱10枚 / 30枚	1箱10枚	±0 ⇒ 1箱6枚 / 12枚 度付 ⇒ 1箱12枚入りのみ

※1: -3.00Dの場合

ディスポーザブルレンズ製品比較

タイプ	1日使い捨てタイプ(カラー)(3)			
メーカー	シンシア		シンシア	
商品名	アイディクト		セレクトフェアリー ユーザーセレクト	
素材	HEMA		ocufilcon D	2-HEMA
グループ分類	グループ I (非イオン性低含水レンズ)		グループ IV (イオン性高含水レンズ)	グループ I (非イオン性低含水レンズ)
含水率	38.0%		55.0%	38.0%
DK値	9		19.6	8
DK/L値	10		24.5	10
中心厚 ※1	0.08mm		0.08mm	0.08mm
球面/非球面	非球面		非球面	非球面
カラー	環状着色 アンバーブライト ウィンターリーフ ベイベーデュアル バーガンディロスト ミッドナイトシター ダスティースヌード 6色	環状着色 アンバーブライト ウィンターリーフ ベイベーデュアル 3色	環状着色 アンティークブロンズ マンダリンブルーム ステラサンド ドロップブラウン シャインリッチ スパイスライム 6色	環状着色 サニーブラウン シトラスブラウン ミスティグレイ ライトブラウン スタンダードブラウン ダークブラウン 6色
UVカット	○		○	×
製作範囲	B.C : 8.7 P: -0.50 ~ -6.00 (0.25ステップ) -6.00 ~ -9.00 (0.50ステップ) ±0.00	B.C : 8.7 P: -0.50 ~ -6.00 (0.25ステップ) -6.00 ~ -9.00 (0.50ステップ) ±0.00	B.C : 8.7 P: -0.50 ~ -6.00 (0.25ステップ) -6.00 ~ -9.00 (0.50ステップ) ±0.00	B.C : 8.7 P: -0.50 ~ -6.00 (0.25ステップ) -6.00 ~ -9.00 (0.50ステップ) ±0.00
直径	14.2mm		14.2mm	14.2mm
パッケージ	1箱10枚	1箱30枚	1箱10枚	1箱10枚

※1: -3.00Dの場合

2020/12/1現在

ディスポーザブルレンズ製品比較

タイプ	1日使い捨てタイプ(カラー)(4)					
メーカー	アイレ	アイレ	アイレ	アイレ	アルコン	アルコン
商品名	ワンデーアイレ リアル UV	ネオサイトワンデー リングカラーズ [®]	ネオサイトワンデー シエルUV	ネオサイトワンデー シエル デュウUV	フレッシュルックワンデーカラー	フレッシュルックデイリース [®] イルミネート
素材	HEMA	HEMA	HEMA	HEMA	nelfilcon A	PVA
グループ分類	グループ I (非イオン性低含水レンズ)	グループ I (非イオン性低含水レンズ)	グループ I (非イオン性低含水レンズ)	グループ IV (イオン性高含水レンズ)	グループ II (非イオン性高含水レンズ)	グループ II (非イオン性高含水レンズ)
含水率	42.5%	38.6%	42.5%	58.0%	69%	69%
DK値	11	9.5	11	28	26	26
DK/L値	13.6	11.9	13.75			26
中心厚 ※1	0.08mm	0.08mm	0.08mm	0.07mm	0.10mm	0.10mm
球面/非球面	非球面	非球面	非球面	非球面	球面	球面
カラー	環状着色 ライトブラウン ブラウン ブラック 3色	環状着色 ヘーゼル ブルー/グレー 3色	環状着色 シエルパールピンク/シエルグレージュ シエルベージュ/シエルブラウン シエルグリーン シエルウォーターミント シエルアクアコラル 7色	環状着色 アンバーフロント [®] ルカブラウン ルカチャコール 3色	環状着色 ピュアヘーゼル グリーン グレー/ブルー 4色	環状着色 ジェットブラック リッチブラウン ライトブラウン エスプレッソゴールド [®] ダイヤモンドブラック 5色
UVカット	○	○	○	○	×	×
製作範囲	B.C: 8.6 P: -0.50~-6.00 (0.25ステップ) -6.00~-10.00 (0.50ステップ) ±0.00	B.C: 8.6 P: -0.50~-6.00 (0.25ステップ) -6.00~-10.00 (0.50ステップ) ±0.00 *ブルー/グレーは±0のみ*	B.C: 8.6 P: -0.50~-6.00 (0.25ステップ) -6.00~-10.00 (0.50ステップ) ±0.00	B.C: 8.8 P: -0.50~-6.00 (0.25ステップ) -6.00~-10.00 (0.50ステップ) ±0.00	B.C: 8.6 P: -0.50~-6.00 (0.25ステップ) -6.00~-8.00 (0.50ステップ) ±0.00	B.C: 8.6 P: ±0.00~-6.00 (0.25ステップ) -6.00~-8.00 (0.50ステップ) *-0.25は Jブラック/Rブラウン/Lブラウンのみ*
直径	14.0mm	14.2mm	14.2mm	14.2mm	13.8mm	13.8mm
パッケージ	1箱30枚	1箱30枚	1箱30枚	14.0mm/ ファーストメイクのみ14.2mm	1箱10枚	1箱30枚

※1: -3.00Dの場合

2020/12/1現在

ディスポーザブルレンズ製品比較

タイプ	1日使い捨てタイプ(カラー)(5)			
メーカー	ジョンソン&ジョンソン	ジョンソン&ジョンソン	ロート	メニコン
商品名	1DAYアキュビュー デイファイン モイスト	1DAYアキュビュー デイファイン モイスト(フレッシュシリーズ)	1DAYフレッシュビューカラー	フレットイー 1DAY FRUTTIE
素材	2-HEMA	2-HEMA	HEMA	2-HEMA
グループ分類	グループIV (イオン性高含水レンズ)	グループIV (イオン性高含水レンズ)	グループIV (イオン性高含水レンズ)	グループIV (イオン性高含水レンズ)
含水率	58%	58%	55%	58%
DK値	28	28	19.7	19.73
DK/L値	33.3	33.3	24.6	
中心厚 ※1	0.084mm	0.084mm	0.08mm	0.08mm
球面/非球面				
カラー	環状着色 ・アクセントスタイル:ブラック ・ウイグワイドスタイル:ダークブラウン ・ナチュラルシャイン:ダークグレー・ライトブラウン ・ラディアントブライト:ディープブラウン・ライトアンバー・ルーセントモカ ・ラディアントチャーム:ルーセントブラック・ライトグレー・リッチハニー ・ラディアントスウィート:エスプレッソ・ブラウン・イエローゴールド ・ラディアントシック:ダークブラウン・ライトゴールド・ブロンズ 7色	環状着色 ・フレッシュローズ:マロン・ブラッシュローズ・ディープローズ ・フレッシュハニー:チョコレート・ハニー・アンバー ・フレッシュグレーセル:アッシュグレー・ライトアッシュグレー・キャラメル ・フレッシュブルー:ライトチャコールグレー・スカイブルー アッシュスカイブルー 4色	環状着色 ラリマーブルー ヘーゼルオパール クリスタルグレー 3色	環状着色 スウィートベリー ブライトオレンジ グロッシューチェリー 3色
UVカット	○	○	○	○
製作範囲	B.C : 8.5 P : -0.50~-6.00 (0.25ステップ) -6.00~-9.00 (0.50ステップ) ±0.00,+0.50,+1.00 期間限定パッケージにて10枚入があります	B.C : 8.5 P : -0.50~-6.00 (0.25ステップ) -6.00~-9.00 (0.50ステップ) ±0.00	B.C : 8.6 P : -0.50~-6.00 (0.25ステップ) -6.00~-8.00 (0.50ステップ) ±0.00	B.C : 8.7 P : -0.25~-6.00 (0.25ステップ) -6.00~-10.00 (0.50ステップ) ±0.00 14.0mm/ ファーストメイクのみ14.2mm
直径	14.2mm	14.2mm	14.3mm	14.2mm
パッケージ	1箱30枚	1箱10枚	1箱30枚	1箱30枚

※1: -3.00Dの場合

ディスポーザブルレンズ製品比較

タイプ	1日使い捨てタイプ(カラー)(6)			
メーカー	エスパル	エスパル	エスパル	
商品名	1DAYキャラアイ	1DAYキャラアイUVモイスト ナチュラルプラス	1DAYキャラアイ UVモイスト	
素材	HEMA	HEMA	HEMA	
グループ分類	グループ I (非イオン性低含水レンズ)	グループ I (非イオン性低含水レンズ)	グループ I (非イオン性低含水レンズ)	
含水率	38.6%	42.5%	42.5%	
DK値	9.5			
DK/L値	11.9	13.7		
中心厚 ※1	0.08mm	0.08mm	0.08mm	
球面/非球面	非球面	非球面	非球面	
カラー	環状着色 ヴィヴィットブラウン ヴィヴィットグレー プラチナヘーゼル 3色	環状着色 ラッセルブラウン メルティーフレッシュ メルティーブラック 3色	環状着色 ヴィヴィットブラウン ヴィヴィットグレー ブラウンブルーム シアールブルーム 4色	
UVカット	×	○	○	
製作範囲	B.C : 8.6 P : -0.50~-5.00 (0.25ステップ) -5.00~-8.00 (0.50ステップ) ±0.00	B.C : 8.6 P : -0.50~-5.00 (0.25ステップ) -5.00~-8.00 (0.50ステップ) ±0.00	B.C : 8.6 P : -0.50~-5.00 (0.25ステップ) -5.00~-8.00 (0.50ステップ) ±0.00	
直径	14.2mm	14.0mm	14.2mm	
パッケージ	1箱5枚/30枚	1箱5枚/20枚/30枚	1箱5枚/30枚	

※1: -3.00Dの場合

ディスポーザブルレンズ製品比較

タイプ	1日使い捨てタイプ(トーリック・カラー)			1日使い捨てタイプ(遠近両用タイプ・カラー)	
メーカー	アイレ	アイレ	シート	アイレ	
商品名	ワンデーアイレ リアル UV トーリック	ネオサイトワンデーシエルUV トーリック	アイコフレ1dayUV-M トーリック	ネオサイト1DAY スマートフォーカス リングUV	
素材	HEMA	HEMA	2-HEMA	HEMA	
グループ分類	グループ I (非イオン性低含水レンズ)	グループ I (非イオン性低含水レンズ)	グループ I (非イオン性低含水レンズ)	グループ IV (イオン性高含水レンズ)	
含水率	42.5%	42.5%	38.0%	58%	
DK値	11	11	12	28	
DK/L値	13.6				
中心厚 ※1	0.08mm	0.08mm	0.06mm	0.07mm	
球面/非球面	非球面	非球面	球面	球面	
カラー	環状着色 ブラウン/ブラック 2色	環状着色 シエルブラウン シエルグリーン 2色	環状着色 リッチメイク	環状着色 ブラウン/ブラック 2色	
UVカット	○	○	○	○	
製作範囲	B.C : 8.6 P : -0.50~-6.00 (0.25ステップ) -6.00~-8.00 (0.50ステップ) ±0.00 C : ブラウン -0.75/-1.25 ブラック -0.75 A X : 180°	B.C : 8.6 P : -0.50~-6.00 (0.25ステップ) -6.00~-8.00 (0.50ステップ) ±0.00 C : -0.75 A X : 180°	B.C : 8.6 P : -0.25~-6.00 (0.25ステップ) -6.00~-8.00 (0.50ステップ) ±0.00 C : -0.75 /-1.25 A X : 180°	B.C : 8.8 P : +1.00~-7.00 (0.25ステップ) ADD : ブラック MAX +1.00のみ ブラウン MAX +1.00/+2.00	
直径	14.2mm	14.2mm	14.2mm	14.2mm	
パッケージ	1箱30枚	1箱10枚/30枚	1箱10枚/30枚	1箱30枚	

※1: -3.00Dの場合