

## ディスプレイザブルレンズ製品比較

| タイプ    | 1日使い捨てタイプ(遠近両用) (1)  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|
| メーカー   | ボッシュロム   | アルコン   | アルコン   | ジョンソン&ジョンソン  | クーパービジョン   |
| 商品名    | ハイオウルワンデー<br>マルチフォーカル  | デイリーズ <sup>®</sup> アクアコンフォートプラス<br>マルチフォーカル  | デイリーズ <sup>®</sup> トータルワン<br>遠近両用  | 1DAYアキュビューモイスト<br>マルチフォーカル   | プロクリアワンデー マルチフォーカル   |
| 素材     | ハイパージェル  | PVA  | シリコーンハイドロゲル  | 2-HEMA   | PCハイドロゲル   |
| グループ分類 | グループII<br>(非イオン性高含水レンズ)  | グループII<br>(非イオン性高含水レンズ)  | グループI<br>(非イオン性低含水レンズ)   | グループIV<br>(イオン性高含水レンズ)   | グループII<br>(非イオン性高含水レンズ)  |
| 含水率    | 78%  | 69%  | 33%  | 58%  | 60%  |
| DK値    | 42   | 26   | 140  | 28   | 20.5   |
| DK/L値  | 42   | 26   | 156  | 33.3   | 22.8   |
| 中心厚 ※1 | 0.10mm   | 0.10mm   | 0.09mm   | 0.084mm  | 0.09mm   |
| 球面/非球面 | 前面非球面  |  | 前面非球面  | 非球面  | 非球面  |
| カラー    | ライトブルー   | ライトブルー   | ライトブルー   | ライトブルー   | アクアブルー   |
| UVカット  | ○  | ×  | ×  | ○  | ×  |
| 製作範囲   | B.C : 8.6<br><br>P : +5.00~-6.50<br>(0.25ステップ)<br>-6.50~-9.00<br>(0.50ステップ)<br><br>ADD : Low(+1.50)<br>High(+2.25) | B.C : 8.7<br><br>P : +5.00~-10.00<br>(0.25ステップ)<br><br>ADD : LO (+1.25)<br>MED (+2.00)<br>HI (+2.50) | B.C : 8.5<br><br>P : +5.00~-10.00<br>(0.25ステップ)<br><br>ADD : LO (+1.25)<br>MED (+2.00)<br>HI (+2.50) | B.C : 8.4<br><br>P : +5.00~-9.00<br>(0.25ステップ)<br><br>ADD : LOW (+0.75~+1.25)<br>MED (+1.50~+1.75)<br>HIGH (+2.00~+2.50) | B.C : 8.7<br><br>P : +5.00~-6.00<br>(0.25ステップ)<br>-6.00~-10.00<br>(0.50ステップ)<br>±0.00<br><br>ADD : +1.50 |
| 直径     | 14.2mm   | 14.0mm   | 14.1mm   | 14.3mm   | 14.2mm   |
| パッケージ  | 1箱30枚  | 1箱30枚  | 1箱30枚  | 1箱30枚  | 1箱30枚  |

※1: -3.00Dの場合

