

ディスプレイザルレンズ製品比較

タイプ	1日使い捨てタイプ(カラー)(1)						
メーカー	ボッシュロム	ボッシュロム	シート	シート	シート	シート	
商品名	ナチュラル	スターリー	アイコフレ ワンデーUV	アイコフレ ワンデーUV-M	ヒロインメイク ワンデーUV-M	ジルスチュアート ワンデーUV	
素材	ハイドロゲル	HEMA	2-HEMA	2-HEMA	2-HEMA	2-HEMA	
グループ分類	グループII (非イオン性高含水レンズ)	グループI (非イオン性低含水レンズ)	グループI (非イオン性低含水レンズ)	グループI (非イオン性低含水レンズ)	グループI (非イオン性低含水レンズ)	グループIV (イオン性高含水レンズ)	
含水率	59%	38%	38%	38%	38%	58%	
DK値	22	9	12	12	12	19.73	
DK/L値	24.4	11	24	24	24		
中心厚 ※1	0.09mm	0.08mm	0.05mm	0.05mm	0.05mm	0.08mm	
球面/非球面	非球面	球面	球面	球面	球面	球面	
カラー	環状着色	環状着色	環状着色	環状着色		環状着色	
	ピュアブラック エレガントブラウン 2色	ウイナス:(クラシックブラウン) アース:(カジュアルオリーブ) ジュピター:(クールグレイ) 3色	ベースメイク:(ライトブラウン) ナチュラルメイク:(ブラック) リッチメイク:(ブラウン) グレイスメイク:(グレー) 4色	SIZE14.0 ベースメイク:(ライトブラウン) ナチュラルメイク:(ブラック) リッチメイク:(ブラウン) 3色	SIZE14.2 ファーストメイク:(ブラウン) シアメイク:(グレー) スウィーティメイク:(ブラウン) 3色	(ヒロインブラウン) 1色	フローラルピンク オートクチュールオリーブ ブリリアントブルー ブラウン ブラック 5色
UVカット	×	×	○	○		○	
製作範囲	B.C : 8.6	B.C : 8.6	B.C : 8.7	B.C : 8.7		B.C : 8.7	B.C : 8.7
	P : ±0.00~-6.00 (0.25ステップ) -6.00~-9.00 (0.50ステップ)	P : -0.50~-6.00 (0.25ステップ) -6.00~-10.00 (0.50ステップ) ±0.00	P : ±0.00~-6.00 (0.25ステップ) -6.00~-12.00 (0.50ステップ) +0.25 +0.50~+3.00 (0.50ステップ)	P : ±0.00~-6.00 (0.25ステップ) -6.00~-12.00 (0.50ステップ) +0.25 +0.50~+3.00 (0.50ステップ)		P : ±0.00~-6.00 (0.25ステップ) -6.00~-10.00 (0.50ステップ)	P : 0.00~-6.00 (0.25ステップ) -6.00~-10.00 (0.50ステップ)
直径	14.2mm	14.0mm	14.0mm	14.0mm	14.2mm	14.0mm	14.2mm
パッケージ	1箱30枚	1箱10枚/30枚	1箱30枚	1箱10枚/30枚		1箱10枚/30枚	1箱10枚/30枚

※1: -3.00Dの場合

ディスプレイザブルレンズ製品比較

タイプ	1日使い捨てタイプ(カラー)(2)						
メーカー	シンシア	シンシア	シンシア	シンシア	シンシア	シンシア	
商品名	アルティメットワンデーパール	エルコンワンデー ホップ	ミッシュブルームイン	ミッシュブルームイン アイリスグロー	フェアリー ワンデー	フェアリー ワンデー-シマーリング	
素材	HEMA	HEMA	HEMA	2-HEMA	2-HEMA	polymacon	
グループ分類	グループ I (非イオン性低含水レンズ)	グループ I (非イオン性低含水レンズ)	グループ I (非イオン性低含水レンズ)	グループ I (非イオン性低含水レンズ)	グループ I (非イオン性低含水レンズ)	グループ I (非イオン性低含水レンズ)	
含水率	38%	38%	38%	38.0%	38%	38%	
DK値	8	8	8	10	8	10	
DK/L値	10	10	11.4	14.5	10	14.5	
中心厚 ※1	0.08mm	0.08mm	0.07mm	0.069	0.08mm	0.069mm	
球面/非球面	非球面	非球面	非球面	非球面	非球面	非球面	
カラー	環状着色	環状着色	環状着色		環状着色	環状着色	
	セピア ヘーゼル ノアール	シヨコラ ブラウン リッチブラウン	クォーターパールシリーズ (パッケージ:紫) ・フロンズアッシュ ・スモーキーマロン ・シェルムーン ・クリアグレース	イノセントシリーズ (パッケージ:ピンク) ・セピアリッチ ・ヘールジャスミン ・アイウイーレディ ・アプリコットヌード ・シャモワミュージ ・リュクスモカ	サンダーリング コスミックラテ カッパーアッシュ カフェノール ミスティクブラウン オパールグレイ	SIZE: 14.2 4色 スウィートブラウン/スウィートブラック フラワーブラウン/フラワーピンク SIZE: 14.5 4色 ブライトブラウン/ブラウンカーキ ドリーブラウン/シャイニーブラウン	SIZE: 14.2 4色 ハイライター/シルキーシンジャー シュガーミント/ラベンダーヌード SIZE: 14.5 2色 シリウスミステイ ホログラムシェル
	3色	3色	4色	6色	6色		
UVカット	×	×	×		○	○	
製作範囲	B.C: 8.7 P: -0.50~-6.00 (0.25ステップ) -6.00~-9.00 (0.50ステップ) ±0.00	B.C: 8.7 P: -0.50~-6.00 (0.25ステップ) -6.00~-9.00 (0.50ステップ) ±0.00	B.C: 8.7 P: -0.50~-6.00 (0.25ステップ) -6.00~-10.00 (0.50ステップ) ±0.00		B.C: 8.6 P: -0.50~-6.00 (0.25ステップ) -6.00~-9.00 (0.50ステップ) ±0.00	B.C: 8.7 P: -0.50~-6.00 (0.25ステップ) -6.00~-9.00 (0.50ステップ) ±0.00	B.C: 8.6 P: -0.50~-6.00 (0.25ステップ) -6.00~-9.00 (0.50ステップ) ±0.00
直径	14.2mm	14.2mm	14.0mm	14.2mm	14.2mm/14.5mm	14.2mm/14.5mm	
パッケージ	1箱30枚	1箱5枚/30枚	1箱10枚	1箱10枚	±0⇒1箱6枚/12枚 度付⇒1箱12枚入りのみ	1箱10枚	

※1:-3.00Dの場合

ディスポーザブルレンズ製品比較

タイプ	1日使い捨てタイプ(カラー)(3)			
メーカー	シンシア		シンシア	
商品名	アイディクト		セレクトフェアリー ユーザーセレクト	
素材	HEMA		ocufilcon D	2-HEMA
グループ分類	グループ I (非イオン性低含水レンズ)		グループ IV (イオン性高含水レンズ)	グループ I (非イオン性低含水レンズ)
含水率	38.0%		55.0%	38.0%
DK値	9		19.6	8
DK/L値	10		24.5	10
中心厚 ※1	0.08mm		0.08mm	0.08mm
球面/非球面	非球面		非球面	非球面
カラー	環状着色	環状着色	環状着色	環状着色
	アンバーブライト ウィンターリーフ ベイビーデュアル バーガンディロスト ミッドナイトスター ダスティーマード 6色	アンバーブライト ウィンターリーフ ベイビーデュアル 3色	アンティークブロンズ マンダリンブルーム ステラサンド ドロップブラウン シャインリッチ スパイスライム 6色	サニーブラウン シトラスブラウン ミスティグレイ ライトブラウン スタンダードブラウン ダークブラウン 6色
UVカット	○		○	×
製作範囲	B.C : 8.7	B.C : 8.7	B.C : 8.7	B.C : 8.7
	P: -0.50 ~ -6.00 (0.25ステップ) -6.00 ~ -9.00 (0.50ステップ) ±0.00	P: -0.50 ~ -6.00 (0.25ステップ) -6.00 ~ -9.00 (0.50ステップ) ±0.00	P: -0.50 ~ -6.00 (0.25ステップ) -6.00 ~ -9.00 (0.50ステップ) ±0.00	P: -0.50 ~ -6.00 (0.25ステップ) -6.00 ~ -9.00 (0.50ステップ) ±0.00
直径	14.2mm		14.2mm	14.2mm
パッケージ	1箱10枚	1箱30枚	1箱10枚	1箱10枚

※1: -3.00Dの場合

ディスプレイザブルレンズ製品比較

タイプ	1日使い捨てタイプ(カラー)(4)						
メーカー	アイレ	アイレ		アイレ	アイレ	アルコン	アルコン
商品名	ワンデーアイレ リアル UV	ネオサイトワンデー リングカラーズ		ネオサイトワンデー シエルUV	ネオサイトワンデー シエル デュウUV	フレッシュルックワンデーカラー	フレッシュルックデイリース イルミネート
素材	HEMA	HEMA		HEMA	HEMA	nelfilcon A	PVA
グループ分類	グループ I (非イオン性低含水レンズ)	グループ I (非イオン性低含水レンズ)		グループ I (非イオン性低含水レンズ)	グループ IV (イオン性高含水レンズ)	グループ II (非イオン性高含水レンズ)	グループ II (非イオン性高含水レンズ)
含水率	42.5%	38.6%		42.5%	58.0%	69%	69%
DK値	11	9.5		11	28	26	26
DK/L値	13.6	11.9		13.75			26
中心厚 ※1	0.08mm	0.08mm		0.08mm	0.07mm	0.10mm	0.10mm
球面/非球面	非球面	非球面		非球面	非球面	球面	球面
カラー	環状着色	環状着色		環状着色	環状着色	環状着色	環状着色
	ライトブラウン ブラウン ブラック	ヘーゼル	ブルー グレー	シエルパールピンク シエルグレージュ シエルパージュ シエルブラウン シエルグリーン シエルウォーターミント シエルアクアコーラル	アンバーフロント ルカブラウン ルカチャコール	ピュアヘーゼル グリーン グレー ブルー	ジェットブラック リッチブラウン ライトブラウン エスプレッソゴールド ダイヤモンドブラック
	3色	1色	2色	7色	3色	4色	5色
UVカット	○	○		○	○	×	×
製作範囲	B.C: 8.6 P: -0.50~-6.00 (0.25ステップ) -6.00~-10.00 (0.50ステップ) ±0.00	B.C: 8.6 P: -0.50~-6.00 (0.25ステップ) -6.00~-10.00 (0.50ステップ) ±0.00	B.C: 8.6 P: ±0.00	B.C: 8.6 P: -0.50~-6.00 (0.25ステップ) -6.00~-10.00 (0.50ステップ) ±0.00	B.C: 8.8 P: -0.50~-6.00 (0.25ステップ) -6.00~-10.00 (0.50ステップ) ±0.00	B.C: 8.6 P: -0.50~-6.00 (0.25ステップ) -6.00~-8.00 (0.50ステップ) ±0.00	B.C: 8.6 P: -0.25~-6.00 (0.25ステップ) -6.00~-8.00 (0.50ステップ) ±0.00 P: -0.50~-6.00 (0.25ステップ) -6.00~-8.00 (0.50ステップ) ±0.00
直径	14.0mm	14.2mm		14.2mm	14.2mm	13.8mm	13.8mm
パッケージ	1箱30枚	1箱30枚		1箱30枚	1箱10枚/30枚	1箱10枚	1箱30枚

※1: -3.00Dの場合

ディスプレイザブルレンズ製品比較

タイプ	1日使い捨てタイプ(カラー)(5)		
メーカー	ジョンソン&ジョンソン	ジョンソン&ジョンソン	メニコン
商品名	1DAYアキュビュー デイファイン モイスト	1DAYアキュビュー デイファイン モイスト(フレッシュシリーズ)	フルッティ 1DAY FRUTTIE
素材	2-HEMA	2-HEMA	2-HEMA
グループ分類	グループIV (イオン性高含水レンズ)	グループIV (イオン性高含水レンズ)	グループIV (イオン性高含水レンズ)
含水率	58%	58%	58%
DK値	28	28	19.73
DK/L値	33.3	33.3	
中心厚 ※1	0.084mm	0.084mm	0.08mm
球面/非球面			
カラー	環状着色	環状着色	環状着色
	<ul style="list-style-type: none"> ・アクセントスタイル:(ブラック) ・ウイヴィットスタイル:(ダークブラウン) ・ナチュラルシャイン:(ダークグレー・ライトブラウン) ・ラテアイトブライト:(ティープブラウン・ライトアンバー・ルースモカ) ・ラテアイトチャーム:(ルースブラック・ライトグレー・リッチハニー) ・ラテアイトスウィート:(エスプレッソ・ブラウン・イエローゴールド) ・ラテアイトシック:(ダークブラウン・ライトゴールド・ブロンズ) 7色	<ul style="list-style-type: none"> ・フレッシュローズ:(マロン・フレッシュローズ・ティープローズ) ・フレッシュハニー:(チョコレート・ハニー・アンバー) ・フレッシュグレースェル:(アッシュグレー・ライトアッシュグレー・キャラメル) ・フレッシュブルー:(ライトチャコールグレー・スカイブルー・アッシュスカイブルー) 4色	スウィートベリー ブライトオレンジ グロッキーチェリー 3色
UVカット	○	○	○
製作範囲	B.C : 8.5 P : -0.50~-6.00 (0.25ステップ) -6.00~-9.00 (0.50ステップ) ±0.00,+0.50,+1.00	B.C : 8.5 P : -0.50~-6.00 (0.25ステップ) -6.00~-9.00 (0.50ステップ) ±0.00	B.C : 8.7 P : -0.25~-6.00 (0.25ステップ) -6.00~-10.00 (0.50ステップ) ±0.00
直径	14.2mm	14.2mm	14.2mm
パッケージ	1箱30枚	1箱10枚/30枚	1箱30枚

※1:-3.00Dの場合

デイスポォザブルレンズ製品比較

タイプ	1日使い捨てタイプ(カラー)(6)			
メーカー	エスパル	エスパル	エスパル	エスパル
商品名	1DAYキャラアイ	1DAYキャラアイUVモイスト ナチュラルプラス	1DAYキャラアイ UVモイスト	1DAYキャラアイ フィオリー
素材	HEMA	HEMA	HEMA	omafilcon A
グループ分類	グループ I (非イオン性低含水レンズ)	グループ I (非イオン性低含水レンズ)	グループ I (非イオン性低含水レンズ)	グループ II (非イオン性高含水レンズ)
含水率	38.6%	42.5%	42.5%	60%
DK値	9.5			20.5
DK/L値	11.9	13.7		25.6
中心厚 ※1	0.08mm	0.08mm	0.08mm	0.08mm
球面/非球面	非球面	非球面	非球面	
カラー	環状着色	環状着色	環状着色	環状着色
	ヴィヴィットブラウン ヴィヴィットグレー プラチナヘーゼル 3色	ラッセルブラウン メルティーフレッシュ メルティーブラック 3色	ヴィヴィットブラウン ヴィヴィットグレー ブラウンブルーム シアールブルーム 4色	ブラウンブーケ フラワーベージュ モカブルーム 3色
UVカット	×	○	○	○
製作範囲	B.C : 8.6	B.C : 8.6	B.C : 8.6	B.C : 8.7
	P : -0.50~-5.00 (0.25ステップ) -5.00~-8.00 (0.50ステップ) ±0.00	P : -0.50~-5.00 (0.25ステップ) -5.00~-8.00 (0.50ステップ) ±0.00	P : -0.50~-5.00 (0.25ステップ) -5.00~-8.00 (0.50ステップ) ±0.00	P : -0.50~-6.00 (0.25ステップ) -6.00~-10.00 (0.50ステップ) ±0.00
直径	14.2mm	14.0mm	14.2mm	14.2mm
パッケージ	1箱5枚/30枚	1箱5枚/20枚/30枚	1箱5枚/30枚	1箱10枚/30枚

※1: -3.00Dの場合

ディスプレイザブルレンズ製品比較

タイプ	1日使い捨てタイプ(トーリック・カラー)			1日使い捨てタイプ(遠近両用タイプ・カラー)	
メーカー	アイレ	アイレ	シート [®]	アイレ	シート [®]
商品名	ワンデーアイレ リアル UV トーリック	ネオサイトワンデーシエルUV トーリック	アイコフレ1dayUV-M トーリック	ネオサイト1DAY スマートフォーカス リングUV	アイコフレ1dayUV-M ビューサポート
素材	HEMA	HEMA	2-HEMA	HEMA	2-HEMA
グループ分類	グループ I (非イオン性低含水レンズ)	グループ I (非イオン性低含水レンズ)	グループ I (非イオン性低含水レンズ)	グループ IV (イオン性高含水レンズ)	グループ I (非イオン性低含水レンズ)
含水率	42.5%	42.5%	38.0%	58%	38.0%
DK値	11	11	12	28	12
DK/L値	13.6		20		20
中心厚 ※1	0.08mm	0.08mm	0.06mm	0.07mm	0.05mm
球面/非球面	非球面	非球面	球面	球面	
カラー	環状着色	環状着色	環状着色	環状着色	環状着色
	ブラウン/ブラック 2色	シエルブラウン シエルグリーン 2色	リッチメイク (ブラウン)	ブラウン/ブラック 2色	リッチメイク (ブラウン)
UVカット	○	○	○	○	○
製作範囲	B.C : 8.6	B.C : 8.6	B.C : 8.6	B.C : 8.8	B.C : 8.6
	P : -0.50~-6.00 (0.25ステップ) -6.00~-8.00 (0.50ステップ) ±0.00 C : ブラウン -0.75/-1.25 ブラック -0.75 A X : 180°	P : -0.50~-6.00 (0.25ステップ) -6.00~-8.00 (0.50ステップ) ±0.00 C : -0.75 A X : 180°	P : -0.25~-6.00 (0.25ステップ) -6.00~-8.00 (0.50ステップ) ±0.00 C : -0.75 /-1.25 A X : 180°	P : +1.00~-7.00 (0.25ステップ) ADD : ブラック MAX +1.00のみ ブラウン MAX +1.00/+2.00	P : -0.25~-6.00 (0.25ステップ) -6.00~-8.00 (0.50ステップ) ±0.00 ADD : +0.50
直径	14.2mm	14.2mm	14.2mm	14.2mm	14.0mm
パッケージ	1箱30枚	1箱10枚/30枚	1箱10枚/30枚	1箱30枚	1箱10枚/30枚

※1: -3.00Dの場合